



## Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte: PV720



### Bestelldaten

Bestellnummer	250214 PV720
GTIN	4960664723614
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Sorte	PV720
Schnitttiefe $a_p$	1 - 3,5 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	110 - 490 m/min
Spanbrecher	PG
Vorschub $f$	0,15 - 0,35 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	P
Eckenradius	1,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen