



Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für mittlere Bearbeitung, Sorte: PV720



Bestelldaten

Bestellnummer	250797 PV720
GTIN	4960664724611
Artikelklasse	25E

Beschreibung

DNMG 150608 PV720 Sorte: PV720

Spanbrecher: PG

Schnitttiefe a_p : 1 - 4 mm

Vorschub f : 0,15 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 110 - 490 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	1 - 4 mm
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	PV720
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	PG
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 490 m/min

Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen