



## Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: PV720



### Bestelldaten

Bestellnummer	251254 PV720
GTIN	4960664724710
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Vorschub $f$	0,15 - 0,6 mm/U
Sorte	PV720
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe $a_p$	1 - 4 mm
Spanbrecher	PG
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	110 - 490 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408

Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen