

**Dreh-Wendeschneidplatte WN.G 080404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: PV720****Bestelldaten**

Bestellnummer	252112 PV720
GTIN	4960664726677
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	PV720
Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	1 - 3,8 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	110 - 490 m/min
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	PG
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen