

**Dreh-Wendeschneidplatte WN.G 080408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: PV720****Bestelldaten**

Bestellnummer	252114 PV720
GTIN	4960664726684
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	PG
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_p$	1 - 3,8 mm
Vorschub $f$	0,15 - 0,6 mm/U
Sorte	PV720
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	110 - 490 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen