



## XT-Innenmessschraube, Messbereich: 150-175mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428500 150-175
GTIN	2050001048479
Artikelklasse	46B

### Beschreibung

#### Ausführung:

3-Punkt **XT-Innenmessschrauben**. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung, alle Ablese- und Einstellteile matt verchromt. Gefühlsratsche für gleichmäßige Messkraft. Alle Geräte mit Serien-Nr. und Prüfprotokoll versehen. Für Grundlochmessung ab Gr. 12,5 – 16. Innenmessschrauben für höchste Präzision. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5 mit HM-Einsätzen.

#### Verwendung:

Grundloch- und Durchgangsbohrungen, Zentrierränder.

#### Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerung Nr. 428510.

#### Ersatzteil:

Messköpfe Nr. 428605.

### Technische Beschreibung

Messbereich	150 - 175 mm
Standardmesstiefe	115 mm
Maß a	0,5 mm

Messtiefe mit Verlängerung	265 mm
Fehlergrenze	0,007 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

## Dienstleistungen

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022500 200
DAkkS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200

## Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 175 mm	484030 175
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 5/150	428510 5/150
Ersatzmesskopf XT Messbereich 150-175 mm	428605 150-175
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 160 mm	484030 160
Messbacken-Satz 3-teilig Messbereich 150-175 mm	428745 150-175
Rückholfeder-Satz 3-teilig Messbereich 150-175 mm	428746 150-175