



Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PV720



Bestelldaten

Bestellnummer	250697 PV720
GTIN	4960664724581
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Sorte	PV720
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 520 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,05 - 0,3 mm/U
Spanbrecher	PQ
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen