

**Garant****2-Punkt-Schnellmessgerät DM1, maximaler Messbereich: 75mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	428030 75
GTIN	4045197412072
Artikelklasse	41B

**Beschreibung****Ausführung:**

Massive Ausführung für den Einsatz direkt an Ihrem Dreh- / Fräszentrum. Zum Prüfen von Innen- und Außendurchmessern, Rundlauf, Einstichen und Wandstärken, mit einer **Wiederholgenauigkeit von 2µm.**

Einsetzbar mit jeder Messuhr oder Feinzeiger mit Schaft-Ø8h6 und maximalem Gehäuse-Ø62mm (Lieferung ohne Anzeigegerät).

**Vorteil:**

Kurze Mess- und Rüstzeiten, robust und wartungsfreundlich.

**Lieferumfang:**

Messgerät komplett montiert;  
inklusive 2 Paar Messteller TiN-beschichtet (1xØ8mm/1xØ13mm), 3 Winkelschraubendreher (SW3,4 und 5).

**Technische Beschreibung**

Anwendungsbereich außen	6 - 70 mm
Anwendungsbereich innen	18 - 75 mm
Breite	110 mm

Länge	142 mm
Messkraft	2,6 N
Messtechnik	analog
Produktart	2-Punkt-Messgerät

---

## Zubehör

Ersatztaster DM1 Messteller-Ø 13 mm	428035 13
Ersatztaster DM1 Messteller-Ø 8 mm	428035 8