



Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PV720



Bestelldaten

Bestellnummer	251162 PV720
GTIN	4960664724741
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,05 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 520 m/min
Spanbrecher	PQ
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Sorte	PV720
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404

Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen