



## Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PV720



### Bestelldaten

Bestellnummer	251474 PV720
GTIN	4960664725403
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	110 - 520 m/min
Sorte	PV720
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	PQ
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Vorschub $f$	0,05 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen