



Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PV720



Bestelldaten

Bestellnummer	251752 PV720
GTIN	4960664726455
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Sorte	PV720
Spanbrecher	PQ
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 520 m/min
Vorschub f	0,05 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen