

**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PV720****Bestelldaten**

Bestellnummer	252014 PV720
GTIN	4960664726608
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Spanbrecher	HQ
Vorschub f	0,07 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 490 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	PV720
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen