



## Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PV720



### Bestelldaten

Bestellnummer	260097 PV720
GTIN	4960664723393
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	PV720
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	HQ
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 270 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen