

**Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PV720****Bestelldaten**

Bestellnummer	260098 PV720
GTIN	4960664723409
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	HQ
Sorte	PV720
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 270 m/min
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen