



## XT-Innenmessschraube, Messbereich: 16-20mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428500 16-20
GTIN	5051102212230
Artikelklasse	46B

### Beschreibung

#### Ausführung:

3-Punkt **XT-Innenmessschrauben**. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung, alle Ablese- und Einstellteile matt verchromt. Gefühlsratsche für gleichmäßige Messkraft. Alle Geräte mit Serien-Nr. und Prüfprotokoll versehen. Für Grundlochmessung ab Gr. 12,5 – 16. Innenmessschrauben für höchste Präzision. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5 mit HM-Einsätzen.

„Micro“-Ausführung mit verbesserter Auflösung von 2 µm.

#### Verwendung:

Grundloch- und Durchgangsbohrungen, Zentrierränder.

#### Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerung Nr. 428510.

#### Ersatzteil:

Messköpfe Nr. 428605.

### Technische Beschreibung

Messtiefe mit Verlängerung	166 mm
Messbereich	16 - 20 mm

Maß a	0,5 mm
Standardmesstiefe	66 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung	0,002 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

## Dienstleistungen

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 20 mm	022500 20
DAkKS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200

## Zubehör

Ersatzmesskopf XT Messbereich 16-20 mm	428605 16-20
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 16 mm	484030 16
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 3/100	428510 3/100
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 19 mm	484030 19
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 17 mm	484030 17
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 18 mm	484030 18
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 20 mm	484030 20
Messbacken-Satz 3-teilig Messbereich 16-20 mm	428745 16-20
Rückholfeder-Satz 3-teilig Messbereich 16-20 mm	428746 16-20