

**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PV720****Bestelldaten**

Bestellnummer	260382 PV720
GTIN	4960664724123
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 270 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Sorte	PV720
Spanbrecher	HQ
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	P
Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen