

**Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 11T302, für mittlere Bearbeitung, Sorte: PV720****Bestelldaten**

Bestellnummer	260488 PV720
GTIN	4960664726844
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	GK
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 3 mm
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	P
Sorte	PV720
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 270 m/min
Eckenradius	0,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen