



Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: PV720



Bestelldaten

Bestellnummer	260490 PV720
GTIN	4960664726899
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	PV720
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 270 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Spanbrecher	GK
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen