

**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: PV720****Bestelldaten**

Bestellnummer	260492 PV720
GTIN	4960664726851
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,8 mm
Sorte	PV720
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	GK
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 3 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 270 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T308

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen