

**Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PV720****Bestelldaten**

Bestellnummer	261184 PV720
GTIN	4960664726141
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	HQ
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 270 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	PV720
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160408

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen