

Garant**2-Punkt-Schnellmessgerät DM1, maximaler Messbereich: 135mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	428030 135
GTIN	4045197412089
Artikelklasse	41B

Beschreibung**Ausführung:**

Massive Ausführung für den Einsatz direkt an Ihrem Dreh- / Fräszentrum. Zum Prüfen von Innen- und Außendurchmessern, Rundlauf, Einstichen und Wandstärken, mit einer

Wiederholgenauigkeit von 2µm.

Einsetzbar mit jeder Messuhr oder Feinzeiger mit Schaft-Ø8h6 und maximalem Gehäuse-Ø62mm (Lieferung ohne Anzeigegerät).

Vorteil:

Kurze Mess- und Rüstzeiten, robust und wartungsfreundlich.

Lieferumfang:

Messgerät komplett montiert;

inklusive 2 Paar Messteller TiN-beschichtet (1×Ø8mm/1×Ø13mm), 3 Winkelschraubendreher (SW3,4 und 5).

Technische Beschreibung

Anwendungsbereich innen	18 - 135 mm
Breite	167 mm
Länge	202 mm

Anwendungsbereich außen	6 - 130 mm
Messkraft	2,6 N
Messtechnik	analog
Produktart	2-Punkt-Messgerät

Zubehör

Ersatztaster DM1 Messteller-Ø 13 mm	428035 13
Ersatztaster DM1 Messteller-Ø 8 mm	428035 8