



XT-Innenmessschraube, Messbereich: 20-25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428500 20-25
GTIN	5051102090456
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt **XT-Innenmessschrauben**. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung, alle Ableseteile matt verchromt. Gefühlsratsche für gleichmäßige Messkraft. Alle Geräte mit Serien-Nr. und Prüfprotokoll versehen. Für Grundlochmessung ab Gr. 12,5 – 16. Innenmessschrauben für höchste Präzision. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5 mit HM-Einsätzen.

Verwendung:

Grundloch- und Durchgangsbohrungen, Zentrierränder.

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerung Nr. 428510.

Ersatzteil:

Messköpfe Nr. 428605.

Technische Beschreibung

Messbereich	20 - 25 mm
Standardmesstiefe	66 mm
Maß a	0,5 mm

Messtiefe mit Verlängerung	216 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 50 mm	022500 50

Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 25 mm	484030 25
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 4/150	428510 4/150
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 22 mm	484030 22
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 20 mm	484030 20
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 24 mm	484030 24
Messbacken-Satz 3-teilig Messbereich 20-25 mm	428745 20-25
Rückholfeder-Satz 3-teilig Messbereich 20-25 mm	428746 20-25