

Spannbackenpaar mit Kreuzriffelung Stahl gehärtet, für Typ: 125



Bestelldaten

Bestellnummer	360525 125
GTIN	4250364402934
Artikelklasse	31F

Beschreibung

Verwendung:

Spannen von weichen Materialien.

Hinweis:

Aufnahme von Click-Stufenleisten Nr. 361950; 361960; 361970.

Backenbreite b: 125,6 mm

Backenhöhe h: 40,1 mm

Backenlänge l: 12 mm

passend zu Farbcode: TC

passend zu Farbcode: LC

passend zu Farbcode: LC-GARANT

Technische Beschreibung

Backenlänge l	12 mm
für Typ	125
Backenbreite b	125,6 mm
Backenhöhe h	40,1 mm

passend zu Farbcode	TC
passend zu Farbcode	LC
passend zu Farbcode	LC-GARANT
passend zu Farbcode	Titan
passend zu Farbcode	Basic
passend zu Farbcode	Titan 2
passend zu Farbcode	LCV125G
passend zu Farbcode	NC8
Produktart	Schraubstock-Backen