



## Innenmessschraube, Messbereich: 175-200mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	427800 175-200
GTIN	2050001053671
Artikelklasse	43A

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Leichte, knickfeste Rohrkonstruktion.** Messspindel ganz gehärtet und geschliffen.

**Messflächen gehärtet und sphärisch geläppt.** Bedienelemente und Ableseteile mattverchromt. Ab Messbereich 100 – 125 mm mit Wärmedämmung und Feststelleinrichtung.

#### Lieferumfang:

Messschraube in Hülse.

### Technische Beschreibung

Spindel-Ø	8 mm
Messtrommel-Ø	20 mm
Messbereich	175 - 200 mm
Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	7 µm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Kalibrierung	B10
Produktart	2-Punkt-Innenmessschraube

### Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschraube maximaler Messbereich  
200 mm

022440 200

DAkkS-KalibrierungInnenmessschraube maximaler  
Messbereich 200 mm

022450 200