



## XT-Innenmessschraube, Messbereich: 25-35mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428500 25-35
GTIN	5051102076115
Artikelklasse	46B

### Beschreibung

#### Ausführung:

3-Punkt **XT-Innenmessschrauben**. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung, alle Ableseile matt verchromt. Gefühlsratsche für gleichmäßige Messkraft. Alle Geräte mit Serien-Nr. und Prüfprotokoll versehen. Für Grundlochmessung ab Gr. 12,5 – 16. Innenmessschrauben für höchste Präzision. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5 mit HM-Einsätzen.

#### Verwendung:

Grundloch- und Durchgangsbohrungen, Zentrierränder.

#### Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerung Nr. 428510.

#### Ersatzteil:

Messköpfe Nr. 428605.

### Technische Beschreibung

Standardmesstiefe	80 mm
Messbereich	25 - 35 mm
Maß a	0,5 mm

Messtiefe mit Verlängerung	230 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

## Dienstleistungen

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 50 mm	022500 50
DAkKS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200

## Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 30 mm	484030 30
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 4/150	428510 4/150
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 26 mm	484030 26
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 25 mm	484030 25
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 28 mm	484030 28
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 35 mm	484030 35
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 34 mm	484030 34
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 32 mm	484030 32
Messbacken-Satz 3-teilig Messbereich 25-35 mm	428745 25-35
Rückholfeder-Satz 3-teilig Messbereich 25-35 mm	428746 25-35