



XT-Innenmessschraube, Messbereich: 35-50mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428500 35-50
GTIN	5051102078690
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt **XT-Innenmessschrauben**. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung, alle Ableseteile matt verchromt. Gefühlsratsche für gleichmäßige Messkraft. Alle Geräte mit Serien-Nr. und Prüfprotokoll versehen. Für Grundlochmessung ab Gr. 12,5 – 16. Innenmessschrauben für höchste Präzision. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5 mit HM-Einsätzen.

Verwendung:

Grundloch- und Durchgangsbohrungen, Zentrierränder.

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerung Nr. 428510.

Ersatzteil:

Messköpfe Nr. 428605.

Technische Beschreibung

Messbereich	35 - 50 mm
Standardmesstiefe	80 mm
Messtiefe mit Verlängerung	230 mm

Maß a	0,5 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 50 mm	022500 50

Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 35 mm	484030 35
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 44 mm	484030 44
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 40 mm	484030 40
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 36 mm	484030 36
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 42 mm	484030 42
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 50 mm	484030 50
Ersatzmesskopf XT Messbereich 35-50 mm	428605 35-50
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 45 mm	484030 45
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 4/150	428510 4/150
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 46 mm	484030 46
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 38 mm	484030 38
Messbacken-Satz 3-teilig Messbereich 35-50 mm	428745 35-50

Rückholfeder-Satz3-teilig Messbereich 35-50 mm

428746 35-50