

Mahr**Innenmessschraube für große Messbereiche, Messbereich: 100-900mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	427900 100-900
GTIN	4059192005894
Artikelklasse	43A

Beschreibung**Ausführung:**

Leichte, knickfeste Rohrkonstruktion. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen.
Messflächen gehärtet und halbrund geschliffen. Eine Messfläche nachstellbar. Messschnäbel, Bedienelemente und Ablese­teile mattverchromt. **Ohne Einstellhilfe sofort einsatzbereit.**

Genauigkeit:

$(4 + L/100) \mu\text{m}$.

Lieferumfang:

Messschraube, Verlängerungen Nr. 427950.

Sonderzubehör:

Verlängerungen Nr. 427950.

Technische Beschreibung

Verlängerung	25; 50; 100; 200; 400 mm
Messtrommel-Ø	17,5 mm
Spindel-Ø	7,5 mm
Messbereich	100 - 900 mm
Ablesung	0,01 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm

Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S4
Produktart	2-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 100-900 mm	020480 100-900
DAkKS-KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 100-900 mm	020490 100-900

Zubehör

Verlängerung für Innenmessschraube Länge 50 mm	427950 50
Verlängerung für Innenmessschraube Länge 800 mm	427950 800
Verlängerung für Innenmessschraube Länge 100 mm	427950 100
Verlängerung für Innenmessschraube Länge 25 mm	427950 25
Verlängerung für Innenmessschraube Länge 200 mm	427950 200
Verlängerung für Innenmessschraube Länge 400 mm	427950 400