



XT-Innenmessschraube, Messbereich: 250-275mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428500 250-275
GTIN	5051102083205
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt **XT-Innenmessschrauben**. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung, alle Ablese- und Einstellteile matt verchromt. Gefühlsratsche für gleichmäßige Messkraft. Alle Geräte mit Serien-Nr. und Prüfprotokoll versehen. Für Grundlochmessung ab Gr. 12,5 – 16. Innenmessschrauben für höchste Präzision. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5 mit HM-Einsätzen.

Verwendung:

Grundloch- und Durchgangsbohrungen, Zentrierränder.

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerung Nr. 428510.

Ersatzteil:

Messköpfe Nr. 428605.

Technische Beschreibung

Standardmesstiefe	115 mm
Messtiefe mit Verlängerung	265 mm
Messbereich	250 - 275 mm

Maß a	0,5 mm
Fehlergrenze	0,009 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 300 mm	022500 300
---	------------

Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 260 mm	484030 260
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 5/150	428510 5/150
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 275 mm	484030 275