



## Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 3



### Bestelldaten

Bestellnummer	376508 3
GTIN	4045197226280
Artikelklasse	32S

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

#### Verwendung:

**Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen** oder zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

### Technische Beschreibung

ganze Länge	90 mm
Lochabstand f	31,6 mm
Bohrungs-Ø d	7,2 mm
Lochabstand e	19 mm
Andrückschraube	M8×45 mm
Haltekraft P1	1800 N

Haltekraft P2	2500 N
ganze Höhe	205 mm
Typ	376508 3
Spannhöhe H	32 mm
Produktart	Senkrechtspanner