



Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	376508 4
GTIN	4020772390310
Artikelklasse	32S

Beschreibung

Ausführung:

Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

Andrückschraube	M10×89 mm
ganze Länge	143 mm
Lochabstand e	32 mm
Haltekraft P2	3470 N
Haltekraft P1	2500 N
Lochabstand f	45 mm

ganze Höhe	218 mm
Bohrungs-Ø d	8,3 mm
Typ	376508 4
Spannhöhe H	43 mm
Produktart	Senkrechtspanner