



Innenmessschraube, Messbereich: 50-70mm



Bestelldaten

Bestellnummer	427800 50-70
GTIN	4059192005658
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

Leichte, knickfeste Rohrkonstruktion. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen.

Messflächen gehärtet und sphärisch geläppt. Bedienelemente und Ableseteile mattverchromt. Ab Messbereich 100 – 125 mm mit Wärmedämmung und Feststelleinrichtung.

Lieferumfang:

Messschraube in Hülse.

Technische Beschreibung

Messtrommel-Ø	12,5 mm
Messbereich	50 - 70 mm
Spindel-Ø	7 mm
Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	5 µm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Kalibrierung	B10
Produktart	2-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschraube maximaler Messbereich
100 mm

022440 100

DAkkS-KalibrierungInnenmessschraube maximaler
Messbereich 200 mm

022450 200