



Senkrechtspanner mit senkrechtem Fuß, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	376510 1
GTIN	4020772007805
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Mit senkrechtem Fuß zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen.

- **Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**
- **Verliersicherung für Andrückschraube.**
- **Fingerschutz durch Sicherheitsspannstück ohne Eingriffmöglichkeit.**

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

Haltekraft P2	1100 N
ganze Länge	61 mm
Bohrungs-Ø d	4,5 mm

ganze Höhe	109 mm
Lochabstand e	16 mm
Andrückschraube	M5×30 mm
Haltekraft P1	600 N
Typ	6802J
Spannhöhe H	23,5 - 25 mm
Produktart	Senkrechtspanner