



XT-Innenmessschraube, Messbereich: 80-100mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428500 80-100
GTIN	5051102084844
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt **XT-Innenmessschrauben**. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung, alle Ablese Teile matt verchromt. Gefühlsratsche für gleichmäßige Messkraft. Alle Geräte mit Serien-Nr. und Prüfprotokoll versehen. Für Grundlochmessung ab Gr. 12,5 – 16. Innenmessschrauben für höchste Präzision. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5 mit HM-Einsätzen.

Verwendung:

Grundloch- und Durchgangsbohrungen, Zentrierränder.

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerung Nr. 428510.

Ersatzteil:

Messköpfe Nr. 428605.

Technische Beschreibung

Standardmesstiefe	100 mm
Messtiefe mit Verlängerung	250 mm
Messbereich	80 - 100 mm

Maß a	0,5 mm
Fehlergrenze	0,005 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	022500 100

Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 80 mm	484030 80
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 95 mm	484030 95
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 100 mm	484030 100
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 85 mm	484030 85
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 90 mm	484030 90
Ersatzmesskopf XT Messbereich 80-100 mm	428605 80-100
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 5/150	428510 5/150
Messbacken-Satz 3-teilig Messbereich 80-100 mm	428745 80-100
Rückholfeder-Satz 3-teilig Messbereich 80-100 mm	428746 80-100