



Senkrechtspanner mit senkrechtem Fuß, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	376510 2
GTIN	4020772007812
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Mit senkrechtem Fuß zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen.

- **Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**
- **Verliersicherung für Andrückschraube.**
- **Fingerschutz durch Sicherheitsspannstück ohne Eingriffmöglichkeit.**

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø d	5,5 mm
Andrückschraube	M6×35 mm
ganze Höhe	144,5 mm

Lochabstand e	20 mm
ganze Länge	78 mm
Haltekraft P2	1200 N
Haltekraft P1	800 N
Typ	6802J
Spannhöhe H	28,5 - 32 mm
Produktart	Senkrechtspanner