



## XT-Innenmessschraube, Messbereich: 6-8mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428500 6-8
GTIN	5051102212407
Artikelklasse	46B

### Beschreibung

#### Ausführung:

3-Punkt **XT-Innenmessschrauben**. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung, alle Ablese Teile matt verchromt. Gefühlsratsche für gleichmäßige Messkraft. Alle Geräte mit Serien-Nr. und Prüfprotokoll versehen. „Micro“ - Ausführung mit verbesserter Auflösung von 2 µm.

#### Verwendung:

Grundloch- und Durchgangsbohrungen, Zentrierränder.

#### Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerung Nr. 428510.

#### Ersatzteil:

Messköpfe Nr. 428605.

### Technische Beschreibung

Messbereich	6 - 8 mm
Standardmesstiefe	58 mm
Maß a	1,9 mm

Messtiefe mit Verlängerung	121 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung	0,002 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

## Dienstleistungen

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 20 mm	022500 20
DAkkS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200

## Zubehör

Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 1/63	428510 1/63
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 8 mm	484030 8
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 6 mm	484030 6
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 7 mm	484030 7
Ersatzmesskopf XT Messbereich 6-8 mm	428605 6-8
Messbacken-Satz 3-teilig Messbereich 6-8 mm	428745 6-8
Rückholfeder-Satz 3-teilig Messbereich 6-8 mm	428746 6-8