

## Werkstückanschlag 3-dimensional, Typ: 300



### Bestelldaten

Bestellnummer	360430 300
GTIN	2050001073310
Artikelklasse	38F

### Beschreibung

#### Ausführung:

**5 Achsen stufenlos 360° drehbar.**

- **Stufenlose und schnelle Einstellung.**
- **M8-Aufnahme für Nutensteine oder Direktmontage.**

Anschlag doppelt.

#### Verwendung:

Für den Einsatz auf Fräs- und Bohrmaschinen.

#### Werkstoff:

Aluminium eloxiert.

#### Sonderzubehör:

T-Nutensteine mit M8 siehe Nr. 370520 Gr. 12 – 18.

Nutzhöhe N: 285 mm

S-Achsabstand A: 80 mm

Nutzhöhe N: 285 mm

Gesamthöhe: 350 mm

S-Achsabstand A: 80 mm

passend zu Farbcode: TC

passend zu Farbcode: HiPo

passend zu Farbcode: LC

## Technische Beschreibung

Gewicht	1,2 kg
Gesamthöhe	350 mm
passend zu Farbcode	TC
passend zu Farbcode	HiPo
passend zu Farbcode	LC
passend zu Farbcode	LC-GARANT
passend zu Farbcode	Duo
passend zu Farbcode	Duo Plus
passend zu Farbcode	T-Rex
passend zu Farbcode	Titan
passend zu Farbcode	Titan 2
passend zu Farbcode	Basic
passend zu Farbcode	HD-Allmatic
passend zu Farbcode	Centro Gripp
passend zu Farbcode	LCV125G
passend zu Farbcode	NC8
passend zu Farbcode	HOLEX NC
Nutzhöhe N	285 mm
S-Achsabstand A	80 mm
Produktart	Werkstückanschlag

---

## Zubehör

Ersatzgriff Typ GRIFF	360431 GRIFF
-----------------------	--------------