



Senkrechtspanner mit senkrechtem Fuß, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	376510 3
GTIN	4020772007829
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Mit senkrechtem Fuß zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen.

- **Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**
- **Verliersicherung für Andrückschraube.**
- **Fingerschutz durch Sicherheitsspannstück ohne Eingriffmöglichkeit.**

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

ganze Länge	112 mm
Bohrungs-Ø d	7,5 mm
ganze Höhe	200 mm

Lochabstand e	20 mm
Andrückschraube	M8×45 mm
Haltekraft P1	1200 N
Haltekraft P2	2500 N
Typ	6802J
Spannhöhe H	41 mm
Produktart	Senkrechtspanner