



XT-Innenmessschraube, Messbereich: 8-10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428500 8-10
GTIN	5051102212438
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt **XT-Innenmessschrauben**. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung, alle Ablese Teile matt verchromt. Gefühlsratsche für gleichmäßige Messkraft. Alle Geräte mit Serien-Nr. und Prüfprotokoll versehen. „Micro“ - Ausführung mit verbesserter Auflösung von 2 µm.

Verwendung:

Grundloch- und Durchgangsbohrungen, Zentrierränder.

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerung Nr. 428510.

Ersatzteil:

Messköpfe Nr. 428605.

Technische Beschreibung

Standardmesstiefe	58 mm
Messbereich	8 - 10 mm
Messtiefe mit Verlängerung	121 mm

Maß a	1,9 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung	0,002 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 20 mm	022500 20
DAkkS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200

Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 8 mm	484030 8
Ersatzmesskopf XT Messbereich 8-10 mm	428605 8-10
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 9 mm	484030 9
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 10 mm	484030 10
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 1/63	428510 1/63
Messbacken-Satz 3-teilig Messbereich 8-10 mm	428745 8-10
Rückholfeder-Satz 3-teilig Messbereich 8-10 mm	428746 8-10