



Senkrechtspanner mit senkrechtem Fuß, Typ: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	376510 4
GTIN	4020772007843
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Mit senkrechtem Fuß zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen.

- **Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**
- **Verliersicherung für Andrückschraube.**
- **Fingerschutz durch Sicherheitsspannstück ohne Eingriffmöglichkeit.**

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

Haltekraft P2	3000 N
ganze Länge	141 mm
Haltekraft P1	1700 N

ganze Höhe	244 mm
Andrückschraube	M8×65 mm
Lochabstand e	32 mm
Bohrungs-Ø d	8,6 mm
Typ	6802J
Spannhöhe H	55,5 mm
Produktart	Senkrechtspanner