



Senkrechtspanner mit Winkelfuß zur seitlichen Montage, Typ: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	376520 4
GTIN	4020772007911
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Mit Winkelfuß zur seitlichen Montage.

- **Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**
- **Verliersicherung für Andrückschraube.**
- **Fingerschutz durch Sicherheitsspannstück ohne Eingriffmöglichkeit.**

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

Andrückschraube	M8×65 mm
Lochabstand f	32 mm
ganze Höhe	280 mm

Haltekraft P2	3000 N
ganze Länge	141 mm
Haltekraft P1	2000 N
Bohrungs-Ø d	8,5 mm
Lochabstand e	32 mm
Typ	6803J
Spannhöhe H	60 mm
Produktart	Senkrechtspanner