



## Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, rostfrei, Typ: 2



### Bestelldaten

Bestellnummer	376505 2
GTIN	4020772008895
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

- **Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**
- **Verliersicherung für Andrückschraube.**
- **Fingerschutz durch Sicherheitsspannstück ohne Eingriffmöglichkeit.**

#### Verwendung:

**Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen** oder zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

### Technische Beschreibung

Lochabstand e	20 mm
ganze Höhe	140 mm
Bohrungs-Ø d	5,5 mm

Andrückschraube	M6×35 mm
Haltekraft P1	800 N
Haltekraft P2	1200 N
ganze Länge	78 mm
Lochabstand f	23-31 mm
Typ	6800NIJ
Spannhöhe H	23 mm
Produktart	Senkrechtspanner