



## Senkrechtspanner mit senkrechtem Fuß, Typ: 5



### Bestelldaten

Bestellnummer	376510 5
GTIN	4020772007850
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit senkrechtem Fuß zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen.

- **Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**
- **Verliersicherung für Andrückschraube.**
- **Fingerschutz durch Sicherheitsspannstück ohne Eingriffmöglichkeit.**

#### Verwendung:

**Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen** oder zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

### Technische Beschreibung

Haltekraft P2	5000 N
Haltekraft P1	3000 N
Bohrungs-Ø d	8,5 mm

Lochabstand e	45 mm
ganze Höhe	301 mm
Andrückschraube	M12×80 mm
ganze Länge	195 mm
Typ	6802J
Spannhöhe H	66 mm
Produktart	Senkrechtspanner