



## Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 0



### Bestelldaten

Bestellnummer	376625 0
GTIN	4045197229908
Artikelklasse	32S

### Beschreibung

#### Ausführung:

Verliersicherung für Andrückschrauben.

Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

#### Verwendung:

**Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen** oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

### Technische Beschreibung

ganze Höhe	17 mm
ganze Länge	77 mm
Andrückschraube	M4×20 mm
Bohrungs-Ø d	4,3 mm
Haltekraft P1	230 N
Lochabstand e	11,2 mm
Lochabstand f	16 mm
Haltekraft P2	380 N
Typ	376625 0

Spannhöhe H	8 mm
Produktart	Waagrechtspanner