

Garant**Haarlineal rostfrei im Etui, Länge: 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	460095 125
GTIN	4045197444288
Artikelklasse	41H

Beschreibung**Ausführung:**

Gehärtete, geschliffene und feinstgeläppte Haarmesskante. Keilförmiger Querschnitt mit spitzem Auslauf zum Prüfen auch in Ecken, Nuten, Aussparungen etc. Mit Kunststoff-Isoliergriff als Schutz gegen Handwärme.

Aus **rostfreiem** Stahl. **Beide Fasen blendfrei mattiert.**

Hinweis:

Die Geradheitstoleranz der Messkante bezieht sich auf einen Schwenkbereich von $\pm 15^\circ$ zur Symmetrieebene.

Technische Beschreibung

Länge	125 mm
Geradheitstoleranz der Messkante	0,003 mm
Norm	DIN 874
Werkstoff	rostfreier Stahl
Oberfläche Fase	blendfrei mattiert
Verpackung	Etui
Kalibrierung	F6
Produktart	Haarlineal

Dienstleistungen

KalibrierungHaarlineal maximale Länge 200 mm	026000 200
DAkS-KalibrierungHaarlineal maximale Länge 500 mm	026010 500