

**Haarlineal brüniert im Etui, Länge: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	460100 300
GTIN	4045197206558
Artikelklasse	42G

**Beschreibung****Ausführung:**

Gehärtete, geschliffene und feinstgeläppte Haarmesskante. Keilförmiger Querschnitt mit spitzem Auslauf zum Prüfen auch in Ecken, Nuten, Aussparungen etc. Mit Kunststoff-Isoliergriff als Schutz gegen Handwärme.

Aus gealtertem Spezialstahl, beide Fasen brüniert (blendfrei).

**Hinweis:**

Die Geradheitstoleranz der Messkante bezieht sich auf einen Schwenkbereich von  $\pm 15^\circ$  zur Symmetrieebene.

**Technische Beschreibung**

Länge	300 mm
Geradheitstoleranz der Messkante	0,003 mm
Norm	DIN 874
Werkstoff	gealterter Spezialstahl
Oberfläche Fase	brüniert (blendfrei)
Verpackung	Etui
Kalibrierung	F6
Produktart	Haarlineal

**Dienstleistungen**

Kalibrierung Haarlineal maximale Länge 500 mm	026000 500
---	------------

DAkkS-Kalibrierung Haarlineal maximale Länge 500 mm

026010 500