



Schubstangenspanner mit Winkelfuß, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	376710 1
GTIN	4020772008406
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Mit **Kniehebel-Übersetzung**. Die Selbsthemmung verhindert das Öffnen.

- **Niete aus rostfreiem Stahl, Lagerstellen gefettet.**
- **Mit langer Schubstangenführung.**
- **Handgriff in jede beliebige Winkelstellung schwenkbar.**
- **Mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.**
- **Abnehmbarer Winkelfuß, dadurch Befestigung an Blechwänden.**

Verwendung:

Zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen, beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Sonderzubehör:

Winkelfuß Nr. 376730.

Hinweis:

- **Größe 0 und 3 auch aus nichtrostendem Stahl lieferbar!**

Technische Beschreibung

Spannhöhe h bis Mitte Schraube	15 mm
Bohrungs-Ø d	4,5 mm
Haltekraft P (Druck und Zug)	1000 N

Winkelfußbreite K	30 mm
Andrückschraube	M4×20 mm
Lochabstand f	16 - 19,5 mm
Spannhub	20 mm
stirnseitiges Gewinde am Spanner	M12×1,5 mm
Gesamthöhe H	60,5 mm
Gesamtlänge L	185 mm
Typ	6841J
Produktart	Schubstangenspanner

Zubehör

Winkelfuß stabil Typ 2	376730 2
Winkelfuß stabil Typ 5	376730 5
Winkelfuß stabil Typ 3	376730 3