



Waagrechtspanner mit senkrechtem Fuß, Typ: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	376630 4
GTIN	4020772008208
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Verliersicherung für Andrückschrauben.

- **Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**

Mit senkrechtem Fuß zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

Andrückschraube	M8×65 mm
Haltekraft P1	2000 N
Bohrungs-Ø d	8,5 mm
ganze Höhe	97 mm
ganze Länge	287 mm
Haltekraft P2	3000 N
Lochabstand e	41 mm

Typ	6832J
Spannhöhe H	59 mm
Produktart	Waagrechtspanner