



Senkrechtspanner mit Winkelfuß zur seitlichen Montage, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	376520 1
GTIN	4020772007881
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Mit Winkelfuß zur seitlichen Montage.

- **Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**
- **Verliersicherung für Andrückschraube.**
- **Fingerschutz durch Sicherheitsspannstück ohne Eingriffmöglichkeit.**

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

Andrückschraube	M5×30 mm
Haltekraft P1	800 N
Haltekraft P2	1100 N

ganze Höhe	125 mm
Lochabstand e	14 mm
Bohrungs-Ø d	4,5 mm
Lochabstand f	20 mm
ganze Länge	61 mm
Typ	6803J
Spannhöhe H	27 mm
Produktart	Senkrechtspanner