

Garant**Haarlineal rostfrei im Etui, Länge: 150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	460095 150
GTIN	4045197444295
Artikelklasse	41H

Beschreibung**Ausführung:**

Gehärtete, geschliffene und feinstgeläppte Haarmesskante. Keilförmiger Querschnitt mit spitzem Auslauf zum Prüfen auch in Ecken, Nuten, Aussparungen etc. Mit Kunststoff-Isoliergriff als Schutz gegen Handwärme.

Aus **rostfreiem** Stahl. **Beide Fasen blendfrei mattiert.**

Hinweis:

Die Geradheitstoleranz der Messkante bezieht sich auf einen Schwenkbereich von $\pm 15^\circ$ zur Symmetrieebene.

Technische Beschreibung

Länge	150 mm
Geradheitstoleranz der Messkante	0,003 mm
Norm	DIN 874
Werkstoff	rostfreier Stahl
Oberfläche Fase	blendfrei mattiert
Verpackung	Etui
Kalibrierung	F6
Produktart	Haarlineal

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungHaarlineal maximale Länge 500 mm	026010 500
KalibrierungHaarlineal maximale Länge 200 mm	026000 200