



Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	376610 1
GTIN	4020772008055
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Verliersicherung für Andrückschrauben.

Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.

Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.

Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

ganze Höhe	30 mm
Anrückschraube	M5×30 mm
Lochabstand f	19,7 mm
ganze Länge	120 mm
Bohrungs-Ø d	5,2 mm
Haltekraft P2	1100 N

Lochabstand e	13-14,5 mm
Haltekraft P1	800 N
Typ	6830J
Spannhöhe H	19 mm
Produktart	Waagrechtspanner